

Gel-Slide (Гель-тара CD серии)

Гель-тара CD серии размером 5,08 см x 5,08 см, тара внутри которой расположена стеклянная пластина, а покрытие нанесено на поверхность стекла.

Продукция серии **Gel-Slide** как **Gel-Box** и **Gel-Tray**, предназначена для ручного применения, кристаллы загружаются и выгружаются с помощью пинцета или пальцами.



CD-22T



CD-22AS

Gel-Slide можно использовать в технологических процессах до 220°C, в течение длительного периода времени. **Gel-Slide** можно применять при более высоких температурах, например, склеивания или пайки, где пластиковый лоток не будет использоваться. Серия CD идеально подходит для проведения инспекции, поскольку тара прозрачна.

Gel-Slide доступны в разных конфигурациях:

- Стандартные уровни удержания гелевого слоя XT, X0, X4, X5 и X8 выбор производится в зависимости от размера устройств, веса и шероховатости поверхности. Еще доступна как версия (B).
- Доступны различные варианты тары размером 5,08 см. x 5,08 см. изготовленных из прозрачного (Т), проводящий черный (С), и прозрачных антистатических (AS) материалов.
- **Gel-Slide** доступна только с прозрачной стеклянной пластиной.
- Доступна тара с большой разновидностью нанесенной разметки в виде сетки с разным шагом. По запросу на таре возможно размещение названия и логотип компании.
- Для расчета возможного помещения кристаллов в тару используйте программу-калькулятор

<http://admingelpak.com/expertsystem/index.cfm?fuseaction=sizing>.